

metabo**Sprężarki rzemieślnicze, Typ: 180/5W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079842 180/5W
GTIN	4007430244406
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Kompaktowa i przenośna sprężarka tłokowa. Idealnie nadaje się do zszywania i wbijania gwoździ.

Opis techniczny

szerokość	395 mm
maksymalna wydajność zasysania	160 l/min
masa	16 kg
pobór mocy	1,1 kW
maksymalna wydajność napełniania	90 l/min
Napięcie w sieci	230 V
ciśnienie maksymalne (powietrza)	8 bar
wysokość	286 mm
oznaczenie producenta	180/5W
długość	370 mm
pojemność zbiornika ciśnieniowego	5 l
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza

Rodzaj produktu

Sprężarka