

metabo**Sprężarki rzemieślnicze, Typ: 250/24W****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079842 250/24W
GTIN	4007430244413
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wydajna i solidna sprężarka do prostych zastosowań.

Opis techniczny

wysokość	580 mm
Napięcie w sieci	230 V
pojemność zbiornika ciśnieniowego	24 l
maksymalna wydajność napełniania	120 l/min
długość	620 mm
masa	24 kg
pobór mocy	1,5 kW
ciśnienie maksymalne (powietrza)	8 bar
oznaczenie producenta	250/24W
maksymalna wydajność zasysania	220 l/min

szerokość	340 mm
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Sprężarka