



Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: 3260D12



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079570 3260D12
GTIN	15451689629
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała szlifierka taśmowa do profesjonalnego użytku.

- **Głowica szlifierska obracana w zakresie 360°**
- **Łatwa zmiana materiału ściernego i ramienia stykowego**
- **Prosta i solidna konstrukcja**

Wymiary taśmy szlifierskiej 13×305 mm

w dostawie::

1 ramię stykowe, taśma szlifierska 13×305 mm.

wskazówka:

Pasujące taśmy ściernie można znaleźć w katalogu 55, tom 2, na stronach 368–371.

Opis techniczny

przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
masa	0,77 kg
długość linki	305 mm
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1020 l/min
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
oznaczenie producenta	3260D12

moc przekazywana	300 W
szerokość taśmy	13 mm
poziom natężenia dźwięku przy pracy	81,5 dB(A)
gwint przyłączeniowy	NPT
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe