



Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: 3260D12K



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079570 3260D12K
GTIN	015451689674
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała szlifierka taśmowa do profesjonalnego użytku.

- **Głowica szlifierska obracana w zakresie 360°**
- **Łatwa zmiana materiału ściernego i ramienia stykowego**
- **Prosta i solidna konstrukcja**

Wymiary taśmy szlifierskiej 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm

w dostawie::

4 ramiona stykowe, taśma szlifierska 3×305 mm, 8×305 mm, 13×305 mm, 16×305 mm.

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	81,5 dB(A)
szerokość taśmy	3, 13 16-19 mm
gwint przyłączeniowy	NPT
masa	0,77 kg
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1020 l/min
długość linki	305 mm

oznaczenie producenta	3260D12K
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
moc przekazywana	300 W
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe