

**Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: 4200D24****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	079570 4200D24
GTIN	15451689636
Klasa artykułu	03R

Opis**Wykonanie:**

Wytrzymała szlifierka taśmowa do profesjonalnego użytku.

- **Głowica szlifierska obracana w zakresie 360°**
- **Łatwa zmiana materiału ściernego i ramienia stykowego**
- **Prosta i solidna konstrukcja**

Wymiary taśmy szlifierskiej 13×610 mm

w dostawie::

1 ramię stykowe, taśma szlifierska 13×610 mm.

wskazówka:

Pasujące taśmy ściernie można znaleźć w katalogu 55, tom 2, na stronach 368–371.

Opis techniczny

długość linki	610 mm
moc przekazywana	400 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	78 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1260 l/min
masa	1,39 kg
szerokość taśmy	13 mm
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
przyłącze pneumatyczne	1/4 cal

gwint przyłączeniowy	NPT
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	4200D24
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe