



Szlifierki taśmowe pneumatyczne, Typ: 4200H18K



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079570 4200H18K
GTIN	15451689667
Klasa artykułu	03R

Opis

Wykonanie:

Wytrzymała szlifierka taśmowa do profesjonalnego użytku.

- **Głowica szlifierska obracana w zakresie 360°**
- **Łatwa zmiana materiału ściernego i ramienia stykowego**
- **Prosta i solidna konstrukcja**

Wymiary taśmy szlifierskiej 3×457 mm, 13×457 mm, 16–19×457 mm

w dostawie::

4 ramiona stykowe, taśma szlifierska 3×457 mm, 13×457 mm, 16×457 mm, 17×457 mm, 18×457 mm, 19×457 mm.

wskazówka:

Pasujące taśmy ściernie można znaleźć w katalogu 55, tom 2, na stronach 368–371.

Opis techniczny

przyłącze pneumatyczne	1/4 cal
masa	1,39 kg
długość linki	457 mm
moc przekazywana	400 W
poziom natężenia dźwięku przy pracy	78 dB(A)

maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
gwint przyłączeniowy	NPT
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	1260 l/min
oznaczenie producenta	4200H18K
szerokość taśmy	3, 13, 16-19 mm
Rodzaj produktu	Szlifierki taśmowe

Akcesoria

Szlifierki taśmowe pneumatyczne Typ 4200D24	079570 4200D24
---	----------------