

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, Typ: R036CC1HL



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079657 R036CC1HL
GTIN	663023170923
Klasa artykułu	03I

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy.

Komfortowa praca dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku.

Wydajna szlifierka mimośrodowa oscylacyjna do **zewnętrznego odciągania pyłów**. Z posuwem 5 mm.

wskazówka:

Krążki ściernie mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.

Opis techniczny

poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	498 l/min
masa	0,9 kg
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
skok	5 mm
rodzaj odsysania	zewnętrzne

maks. wibracje wg EN	3,9 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	13000 min ⁻¹
zasilanie energią	Zastosowanie sprężonego powietrza
Rodzaj produktu	Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna