

Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, Typ: 4152HLSR



Dane zamówienia

Numer katalogowy	079657 4152HLSR
GTIN	663023066226
Klasa artykułu	03I

Opis

Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. **Komfortowa praca** dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku. Lekka i niezawodna szlifierka mimośrodowa oscylacyjna 75 mm do **zewnętrznego odciągania pyłów**. Z posuwem 2,5 mm.

wskazówka:

Krażki ściernie mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.

Opis techniczny

skok	2,5 mm
maks. wibracje wg EN	4,7 m/s ²
maksymalna prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
rodzaj odsysania	zewnętrzne
Ø talerza szlifierskiego	75 mm

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	430 l/min
masa	0,8 kg
poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
Rodzaj produktu	Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna