

## Rysiki grawerskie pneumatyczne, Typ: 140EP



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079709 140EP
GTIN	663023168098
Klasa artykułu	03I

### Opis

#### Wykonanie:

Wygodny, pneumatyczny rysik grawerski umożliwia łatwe grawerowanie nawet najtwardszych powierzchni. Dzięki ergonomicznej konstrukcji z miękkim gumowym uchwytem i smukłą obudową nadaje się do ciągłej eksploatacji.

#### w dostawie::

Z wężem PVC o długości 1,5 m.

### Opis techniczny

maksymalne zapotrzebowanie powietrza	30 l/min
poziom natężenia dźwięku przy pracy	75 dB(A)
oznaczenie producenta	140EP
Ø	17 mm
gwint przyłączeniowy	NPT
przyłącze pneumatyczne	1/8 cal
długość	140 mm
częstotliwość uderzeń	190 Hz
maks. wibracje wg EN	5 m/s <sup>2</sup>
masa	0,2 kg
Rodzaj produktu	Rysik grawerski

