

# mato

## Smarownica akumulatorowa 700 bar Basic Line, Typ: S-LSP



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	083715 S-LSP
GTIN	4016553424404
Klasa artykułu	08H

### Opis

#### Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g).

#### Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.

Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

#### w dostawie::

Wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter do wkładów wkręcanych 500 g, walizka transportowa, **bez akumulatora i ładowarki.**

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073853 rozm. B18.

### Opis techniczny

Odpowiednie wkłady	083590-083593
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Pojemność	500 cm <sup>3</sup>
Gwint przyłączeniowy wężyka	1/8 cala

Napięcie akumulatorów	18 V
pojemność akumulatora	4 Ah
pasujący do naboju o wielkości	400 - 500 g
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Smarownica