

mato

Smarownica akumulatorowa 700 bar Professional-Line, Typ: S-LSP



Dane zamówienia

Numer katalogowy	083716 S-LSP
GTIN	4016553424428
Klasa artykułu	08H

Opis

Wykonanie:

Do napełniania płynnym smarem (objętość maks. 500 ml) lub kartuszami (objętość 400 g).

Nadaje się do smarów o lepkości do NLGI 3.

Nadaje się dodatkowo do stosowania wkładów Lube-Shuttle 400 g i wkładów wkręcanych 500 g.

w dostawie::

Ładowarka, akumulator Bosch 18 V z AMPShare, wysokociśnieniowy gumowy wężyk pancerny, rurka z uchwytem na wkłady Lube-Shuttle i Pull-Off 400 g. Adapter na wkręcane wkłady 500 g, walizka transportowa, pasek do przenoszenia.

Opis techniczny

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Napięcie akumulatorów	18 V
Pojemność	500 cm ³
Odpowiednie wkłady	083590-083593

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
pasujący do naboju o wielkości	400 - 500 g
Gwint przyłączeniowy wężyka	1/8 cala
pojemność akumulatora	4 Ah
Opakowanie	Walizka transportowa
Rodzaj produktu	Smarownica