

**NOVUS**<sup>®</sup>**Zszywacz akumulatorowy, Oznaczenie producenta: J-551****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078409 J-551
GTIN	4009729079331
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

Łatwy w użyciu, ergonomiczny zszywacz do precyzyjnego wbijania klamer z drutu cienkiego albo płaskiego oraz gwoździ.

- **System dolnego ładowania zapewnia szybkie i łatwe uzupełnianie zszywek.**
- **Ogranicznik odległości do równoległego osadzania rzędów zszywek.**
- **Regulacja siły zszywania.**
- **Opatentowane zwolnienie blokady bezpieczeństwa.**
- **Łatwy dostęp również w ograniczonych przestrzeniach.**
- **Wziernik umożliwiający kontrolę zapasu zszywek.**

Wydajny profesjonalny zszywacz akumulatorowy zapewnia doskonałe mocowanie różnych materiałów.

**w dostawie::**

W komplecie 1× akumulator 18 V 2,0 Ah, ładowarka, zszywki i walizka transportowa.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory zamienne zob. nr 073870.

**Opis techniczny**

zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów	1

rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
masa	2,7 kg
odpowiedni typ zszywek	D, G, E
maksymalna głębokość osadzania	14 mm
oznaczenie producenta	J -214
Napięcie akumulatorów	18 V
pojemność akumulatora	2 Ah
wersja	Zszywacz akumulatorowy
Rodzaj produktu	Zszywacz

## Akcesoria

AkumulatorLi-Power pojemność akumulatora 2 Ah	073870 2
AkumulatorLi-Power pojemność akumulatora 4 Ah	073870 4
AkumulatorLi-Power pojemność akumulatora 5,2 Ah	073870 5,2
Ładowarki akumulatorów typ ASC145	073890 ASC145
Ładowarki akumulatorów typ ASC55	073890 ASC55
Ładowarki akumulatorów typ ASC55-8	073890 ASC55-8