

Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe, Typ: GSB18V45



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070105 GSB18V45
GTIN	4059952635699
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Solidna wkrętarka akumulatorowa z silnikiem o dużej mocy.

w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe 18 V / 3,0 Ah, ładowarka oraz L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

Opis techniczny

maksymalne drgania z funkcją wiercenia udarowego wg EN	12,2 m/s ²
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	45 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	35 mm
oznaczenie producenta	GSB 18V-45
maksymalne drgania bez funkcji wiercenia udarowego wg EN	<2,5 m/s ²
maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	0 - 500 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	10 mm
pojemność akumulatora	3 Ah
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	10 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	21 Nm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
masa	1 kg
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	1900 min ⁻¹
typowe zastosowanie	Medium
Napięcie akumulatorów	18 V
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka udarowa