

**Elektroniczne poziomnice aluminiowe, Długość: 400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467545 400
GTIN	4007368101864
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

Dokonyje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie. Bardzo długi czas pracy dzięki bardzo pojemnej baterii. Mocny, lakierowany proszkowo 4-komorowy profil z 2 frezowanymi powierzchniami pomiarowymi.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

w dostawie::

W komplecie bateria nr 081551 6LR61, w stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

długość	400 mm
Granice błędu modułu elektronicznego	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni
stopień ochrony IP	IP 65
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 6LR61
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym	0,5 mm/m
Technika pomiarowa	cyfrowy

Kalibracja	H2
Rodzaj produktu	Poziomnica