

**Elektroniczne poziomnice aluminiowe, Długość: 800****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	467545 800
GTIN	4007368050032
Klasa artykułu	46M

**Opis****Wykonanie:**

Dokonyje elektronicznego pomiaru kąta i wyświetla zmierzone wartości w postaci cyfrowej. Możliwość błyskawicznej kalibracji komputera pomiarowego zarówno w położeniu poziomym, jak i pionowym. Dzięki libelce poziomej i pionowej można również stosować konwencjonalnie. Bardzo długi czas pracy dzięki bardzo pojemnej baterii. Mocny, lakierowany proszkowo 4-komorowy profil z 2 frezowanymi powierzchniami pomiarowymi.

**Funkcja:**

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

W komplecie bateria nr 081551 6LR61, w stabilnej, przezroczystej tubie z tworzywa sztucznego.

**Opis techniczny**

Granice błędu modułu elektronicznego	0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) stopni
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
stopień ochrony IP	IP 65
długość	800 mm
Liczba dołączonych baterii	1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081551 6LR61
Granica błędu w pozycji normalnej i przy pomiarze odwróconym	0,5 mm/m
Technika pomiarowa	cyfrowy

Kalibracja

H2

Rodzaj produktu

Poziomnica