

**TNMG 160404, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251582 CA510
GTIN	4960664699193
Klasa artykułu	25E

**Opis techniczny**

głębokość skrawania $a_p$	1 - 4,5 mm
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	PS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 450 m/min
posuw $f$	0,15 - 0,6 mm/obr,
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia