

metabo**Akumulatorowa piła szablowa bez akumulatora, Typ: SSEP18LTBL****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078223 SSEP18LTBL
GTIN	4061792250253
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:**

Wydajna, akumulatorowa piła szablowa o niewielkiej masie i wygiętym uchwycie Softgrip zapewniającym wysoki komfort pracy.

- **Bezszczotkowy silnik zapewnia szybki postęp prac i maksymalną wydajność.**
- **Ogranicznik głębokości z możliwością regulacji bez użycia narzędzi.**
- **Elektronika Vario (V) do pracy z prędkością skokową dostosowaną do materiału.**
- **Możliwość obracania brzeszczotu o 180° dla wygodnej pracy nad głową.**
- **Metabo Quick do wymiany brzeszczotów bez użycia narzędzi.**
- **Załączany ruch wahadłowy.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki, w pudełku.

wskazówka:

Brzeszczoty mieczowe zob. od nr 588600.

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – nr 073890.

Opis techniczny

konstrukcja silnika	bezzszczotkowe
masa	3 kg

maks. wibracje wg EN	14,5 m/s ²
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
liczba skoków	0 - 3000 min ⁻¹
oznaczenie producenta	SSEP 18 L BL
długość skoku	32 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak
Rodzaj produktu	Piły