

KERN

Wagi precyzyjne, typ 572, maksymalny zakres ważenia: 3000g



Dane zamówienia

Numer katalogowy	479521 3000
GTIN	4045761356870
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **Solidna, metalowa obudowa.**
- **Łatwa, intuicyjna obsługa.**
- **Możliwość przełączania na zasilanie z sieci lub z baterii.**
- **Dowolnie programowane jednostki ważenia (np. masa śruby).**
- **Program kalibracyjny CAL: Do ustawiania dokładności (konieczny zewnętrzny obciążnik kalibracyjny – dostępny na zamówienie).**
- **Zliczanie sztuk: możliwość wyboru referencyjnej liczby 1, 5, 10, 20 szt. Przełączanie wskazań ze sztuk na jednostki masy.**
- **Receptura: odrębna pamięć do zapisywania masy tarowanego pojemnika oraz składników receptury (łącznie netto).**
- **Port uniwersalny KERN (KUP): umożliwia podłączenie zewnętrznych adapterów złącz KUP takich jak na przykład RS-232 lub USB do wymiany danych i poleceń sterujących, bez nakładów na instalację.**

w dostawie::

Adapter sieciowy 230 V / 50 Hz, pokrowiec ochronny.

Wyp. dodatkowe:

Akumulator zewnętrzny, kabel transmisji danych, drukarka, adaptery złącz takie jak RS-232, USB na życzenie.

Opis techniczny

odczyt	0,01 g
wysokość	85 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
głębokość	310 mm
min. masa sztuki	0,1 g
czas narastania sygnału	3 s
masa netto	2,3 kg
szerokość	180 mm
wymiary szalki	Ø 150 mm
oznaczenie producenta	572
maks. zakres ważenia	0 - 3010 g
powtarzalność	0,02 g
liniowość	±0,05 g
Kalibracja	Cena na zapytanie ofertowe
Rodzaj produktu	Waga precyzyjna

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/479521-3000>