



Zestaw Kraftform Kompakt RA VDE, liczba części: 17



Dane zamówienia

Numer katalogowy	667256 17
GTIN	4013288229694
Klasa artykułu	63H

Opis

Wykonanie:

Uchwyt Kraftform z **grotami wymiennymi w pełni izolowanymi do 1000 V** o długości 154 mm według **DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201**. Wbudowana funkcja grzechotki (40 zębów / kąt cofania 9°) ułatwia i przyspiesza przykręcanie bez znużonego, ponownego nasadzania.

Przełączanie za pomocą pierścienia na działanie lewo- i prawoskrętne.

Dostawa w zwijanym pokrowcu tekstylnym zamykanym z zapięciem na rzep.

Zalety:

Wyszukiwarka narzędzi „Take it easy” z oznaczeniem kolorami według profili **umożliwia proste i szybkie wyszukiwanie**.

· **Mocna, niewymagająca konserwacji przekładnia ze stali.**

Zawartość:

Groty płaskie: 0,4×2,5; 0,6×3,5; 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Groty do śrub Phillips: PH1 i PH2

Groty Pozidriv: PZ1 i PZ2

Groty do śrub Pozidriv i płaskich (profil uniwersalny): PZ/S1 i PZ/S2 (profil kombinowany)

Groty do Torx®: TX10; TX15; TX20; TX25

Uchwyt Kraftform do grotów wymiennych nr 667411: wielk.1

Uchwyt Kraftform z funkcją grzechotki: 1 szt.

Opis techniczny

Karta danych

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub Pozidriv
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak z główką Phillips
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak uniwersalny do śrub Pozidriv/płaskich
liczba wkrętaków	17
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rodzaj produktu	Wkrętaki