

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 58-030****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236930 58-030
GTIN	4047109179363
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

nie stosować na ostrzach wewnętrznych wiertła!

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 120608

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,2 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	58-030
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,2 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 120608
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464

Gatunek	BK8425
typ	ST900
Materiał ostrza 	HM