

## Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna, Typ: R036CS1HL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	079657 R036CS1HL
GTIN	663023170978
Klasa artykułu	03I

### Opis

#### Wykonanie:

Szlifierka mimośrodowa o dużej mocy, z uretanowym talerzem do mocowania krążków na rzepy. **Komfortowa praca** dzięki korpusowi wykonanemu z tworzyw kompozytowych o niewielkim ciężarze i ergonomicznemu uchwytowi. **Napęd pneumatyczny o małych wibracjach, solidnej budowie i spokojnej pracy**, ze stalowym siłownikiem, o niskim poziomie emisji dźwięku. Wydajna szlifierka mimośrodowa oscylacyjna z **wyciągiem własnym** zapewnia powierzchnie bez żłobień. Z posuwem 5 mm.

#### wskazówka:

Krążki ścierne mocowane na rzepy zob. nr 567775 lub 567901.

### Opis techniczny

rodzaj odsysania	Wyciąg własny
maks. wibracje wg EN	3,9 m/s <sup>2</sup>
maksymalne zapotrzebowanie powietrza	498 l/min
skok	5 mm
Ø talerza szlifierskiego	150 mm
masa	0,9 kg

poziom natężenia dźwięku przy pracy	82 dB(A)
maksymalna prędkość obrotowa	13000 min <sup>-1</sup>
Rodzaj produktu	Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna