



Spodnie robocze Multinorm Bizflame™, szare / niebieskie, Rozmiar w calach: 40



Dane zamówienia

Numer katalogowy	091447 40
GTIN	5036108308347
Klasa artykułu	04J

Opis

Wykonanie:

Kolekcja Portwest Bizflame™ Industry powstała z myślą o zastosowaniu w najtrudniejszych warunkach. Specjalna tkanina chroni przed promieniowaniem i ciepłem kontaktowym, a także przed rozpryskami stopionego metalu. Modele z tej serii **nie zawierają metalu**, co minimalizuje ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej i uszkodzenia powierzchni. Naszyte **taśmy odbłaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni** zapewniają lepszą widoczność. Ponadto materiał jest wytrzymały i **nadaje się do prania przemysłowego**. Wyjątkowa trwałość kolorów i kształtu.

Solidne spodnie robocze w dwukolorowej stylistyce zapewniają wysoki komfort dzięki **bocznemu elastycznemu paskowi w talii**.

- **Kieszeń na calówkę i siedem innych kieszeni zapewnia wystarczającą ilość miejsca do przechowywania.**
- **Kieszenie na nakołanniki z regulacją wysokości można ustawić w dwóch pozycjach.**
- **Regulowany obrąbek umożliwia zmianę długości nogawek.**

Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm²

- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm² (HAF 83.7%)

Opis techniczny

Rodzaj	męska
Seria	Bizflame
Rozmiar odzieży w calach	40
skład tkaniny	80% bawełny
skład tkaniny	1% włókien węglowych
skład tkaniny	19% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny	340 g/m ²
odzież standardowa	Standard Oeko-Tex 100
pranie	Nadaje się do prania przemysłowego
pranie	60 # – pranie tkanin delikatnych
odzież wg	DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
odzież wg	DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą
kolor	szare / niebieskie
norma	EN 13034-6
norma	EN IEC 61482-2