



## Spodnie robocze Multinorm Bizflame™, szare / niebieskie, Rozmiar w calach: 36



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 091447 36     |
| GTIN             | 5036108308323 |
| Klasa artykułu   | 04J           |

### Opis

#### Wykonanie:

Kolekcja Portwest Bizflame™ Industry powstała z myślą o zastosowaniu w najtrudniejszych warunkach. Specjalna tkanina chroni przed promieniowaniem i ciepłem kontaktowym, a także przed rozpryskami stopionego metalu. Modele z tej serii **nie zawierają metalu**, co minimalizuje ryzyko wystąpienia elektryczności statycznej i uszkodzenia powierzchni. Naszyte **taśmy odbłaskowe hamujące rozprzestrzenianie się płomieni** zapewniają lepszą widoczność. Ponadto materiał jest wytrzymały i **nadaje się do prania przemysłowego**. Wyjątkowa trwałość kolorów i kształtu.

Solidne spodnie robocze w dwukolorowej stylistyce zapewniają wysoki komfort dzięki **bocznemu elastycznemu paskowi w talii**.

- **Kieszeń na calówkę i siedem innych kieszeni zapewnia wystarczającą ilość miejsca do przechowywania.**
- **Kieszenie na nakołanniki z regulacją wysokości można ustawić w dwóch pozycjach.**
- **Regulowany obrąbek umożliwia zmianę długości nogawek.**

#### Norma:

- EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E2, F1
- EN ISO 11611 Klasa 1 A1+A2
- EN 1149-5
- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 Elim 11 Cal/cm<sup>2</sup>

- EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Typ PB 6
- ASTM F1959/F1959M-12 ATPV 16 Cal/cm<sup>2</sup> (HAF 83.7%)

## Opis techniczny

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Rodzaj                                | męska                                                      |
| Seria                                 | Bizflame                                                   |
| Rozmiar odzieży w calach              | 36                                                         |
| skład tkaniny                         | 80% bawełny                                                |
| skład tkaniny                         | 1% włókien węglowych                                       |
| skład tkaniny                         | 19% poliestru                                              |
| gramatura materiału / gęstość tkaniny | 340 g/m <sup>2</sup>                                       |
| odzież standardowa                    | Standard Oeko-Tex 100                                      |
| pranie                                | Nadaje się do prania przemysłowego                         |
| pranie                                | 60 # – pranie tkanin delikatnych                           |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne               |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| odzież wg                             | DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą |
| kolor                                 | szare / niebieskie                                         |
| norma                                 | EN 13034-6                                                 |
| norma                                 | EN IEC 61482-2                                             |