



## Automatyczna maska spawalnicza 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, kolor: BLACK



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Klasa artykułu	040

### Opis

#### Wykonanie:

Maska spawalnicza 3M™ SPEEDGAS™ G5-03 Pro powstała specjalnie dla wszechstronnych spawaczy. Umożliwia **przełączanie między zadaniami w trybie spawania i szlifowania dzięki nowej funkcji dotykowej**. Możliwość konfiguracji z różnymi akcesoriami, takimi jak lampa nahełmowa, ochrona karku i ochrona głowy. Ergonomiczna taśma nagłowna zapewnia wysoki komfort noszenia wyważonego kasku. W zestawie filtr Welding G5-01/03VC (098006 G5-01/03). Nowa technologia **Variable Color Technology** 3M™ Speedglas™ zapewnia jeszcze lepszą widoczność oraz umożliwia kontrolę kąpieli spawalniczej, naturalny, zimny lub ciepły.

**Pole widzenia filtra spawalniczego:** 73 x 109 mm.

**Ciemne stopnie ochrony:** 8 – 14.

**Jasność:** 3. Z baterią litową 3 V (żywołność 2.000 godzin).

#### Zastosowanie:

Szczególnie nadaje się dla wszechstronnych spawaczy, którzy często muszą zajmować się szlifowaniem i cięciem.

#### Norma:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

### Opis techniczny

Klasyfikacja wg EN 379	1/1/1/2
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
oznaczenie producenta	G5-03 Pro VC
kolor	czarny
Czas przełączenia ze światła jasnego na ciemne	0,1 ms
Czas przełączania ze światła ciemnego na jasne	500 - 1300 ms
Liczba dołączonych akumulatorów	1
filtr spawalniczy pole widzenia [mm]	73 × 109 mm
napięcie znamionowe	3 V
Rodzaj produktu	Maska spawalnicza