

**Garant****Noże, neutralne, chwyt / wielkość płytki: 20/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

łapki zaciskowej	259038 2
kod ISO uchwytu	MVVNN 2020K16
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub> uchwytów neutralnych	10 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	VN.. 1604..
wielk. płytki	16 mm
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
płytką podporowa	259031 39
śruba do płytki podporowej	259025 3
Długość całkowita L uchwytów neutralnych	125 mm
Długość wysięgu L <sub>1</sub> uchwytów neutralnych	45 mm
Wielkość chwytu	20 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	neutralne
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne

## Karta danych

zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

### Akcesoria

płytki podporowa Typ 39	259031 39
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500