



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Drabina podestowa, wtykowa, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	966286 1
GTIN	4031405520837
Klasa artykułu	98G

Opis

Wykonanie:

Drabina podestowa z wejściem z jednej strony z 2 aluminiowymi poręczami z platformą trapezową. Z rowkowanymi stopniami o głębokości 80 mm (odstęp stopni 235 mm), połączenie stopni z wzdłużnicami z zawinięciem z 4 stron. Ochronę przed rozsunięciem zapewniają 2 paski poliestrowe o wysokiej wytrzymałości.

Z praktyczną półką (350 × 200 mm) i przegubem „safe-cap”. Opcjonalne elementy wtykowe z możliwością swobodnego rozbudowania, elementy pod nr. 966288.

Norma:

EN 131

Opis techniczny

materiał	Aluminium
długość drabiny	1,43 m
szerokość podstawy	0,57 m
z korytkiem do odkładania części	tak
wysokość podestu bez poręczy	0,69 m

Z platformą	tak
na rolkach	nie
wysokość robocza około	2,7 m
możliwość chodzenia	jednostronne
wysokość wzdłużnic	73 mm
liczba stopni wraz z podestem	3
Poręcze	2
długość L	1,43 m
Głębokość szczelbi / stopni	80 mm
masa	9,5 kg
Nośność drabin i stopni	150 kg
Rodzaj produktu	Drabina podestowa