



## Nożyce skokowe, typ: 7232466



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Klasa artykułu	03F

### Opis

#### Wykonanie:

- **Bardzo niskie koszty eksploatacyjne ze względu na wysoką trwałość wykrojnika i matrycy.**
- **System QuickIN do szybkiej wymiany narzędzi umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę wykrojnika i matrycy.**
- **Kierunek pracy zmieniany bez użycia narzędzi.**

Wydajne nożyce skokowe z nieograniczonym prowadzeniem po łuku do zagłębień i wycięć.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.

### Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
min. promień łuku	7 mm
prędkość skrawania	1,5 m/min
maksymalna grubość stali 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm

pobór mocy	1700 W
masa	3,6 kg
częstotliwość sieciowa	50 Hz
Szerokość cięcia	14 mm
liczba skoków	820 min <sup>-1</sup>
Napięcie w sieci	230 V
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna grubość stali 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
oznaczenie producenta	BLK 3.5E
Rodzaj produktu	Nożyce skokowe