



Nożyce skokowe, typ: 7232476



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo niskie koszty eksploatacyjne ze względu na wysoką trwałość wykrojnika i matrycy.**
- **System QuickIN do szybkiej wymiany narzędzi umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę wykrojnika i matrycy.**
- **Kierunek pracy zmieniany bez użycia narzędzi.**

Wydajne nożyce skokowe do ciężkich prac związanych z demontażem i cięciem.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
masa	3,8 kg
pobór mocy	1700 W
liczba skoków	820 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BLK 5.0

maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	5 mm
min. promień łuku	90 mm
Napięcie w sieci	230 V
częstotliwość sieciowa	50 Hz
maks. wibracje wg EN	< 2,5 m/s ²
prędkość skrawania	1,3 m/min
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	2,5 mm
Szerokość cięcia	8 mm
Rodzaj produktu	Nożyce skokowe