

**Radioodbiorniki akumulatorowe/sieciowe, Typ: 4933492344****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Klasa artykułu	03L

**Opis****Wykonanie:**

Zabezpieczone przed bryzgami wody (IP54) radio budowlane, z zasilaniem sieciowym i akumulatorowym; Radioodbiornik akumulatorowy Bluetooth z wydajnym systemem audio.

- **Tłumiące uderzenia zaślepki chronią przed uderzeniami**
- **Złącze USB-C do ładowania urządzeń mobilnych**
- **Do 13 godzin pracy z akumulatorem Milwaukee 18 V/5 Ah.**
- **Możliwość użytkowania z akumulatorami Milwaukee 18 V lub z napięciem sieciowym 230 V.**

**Funkcja:**

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

**w dostawie::**

Przewód zasilający, 2 baterie, przewód przyłączeniowy AUX, bez akumulatorów.

**Opis techniczny**

masa	5 kg
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V

wysokość	218 mm
stopień ochrony IP	IP 54
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
złącze	złącze Bluetooth
złącze	Złącze USB
Napięcie akumulatorów	18 V
szerokość	228 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
oznaczenie producenta	M18RADDAB+G2-018V/-
długość	515 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Rodzaj produktu	Radio