

metabo**Wiertarka udarowa, Typ: SBE800-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Wiercenie udarowe dla wysokiej ochrony użytkownika.**

Wiertarki udarowe są wyposażone w złączki zabezpieczające Metabo S-automatic. Przy blokowaniu wiertła napęd jest natychmiast odłączany mechanicznie, aby zminimalizować wsteczny moment obrotowy oddziałujący na użytkownika.

- **Silnik Metabo Marathon z ochroną przeciwpyłową zapewnia długą żywotność.**
- **Wrzeczono z gniazdem sześciokątnym do bitów do wkrętarki umożliwia pracę bez uchwytu wiertarskiego.**

Pokrętło do nastawiania prędkości obrotowej.

w dostawie::

Zawiera uchwyt szybkomocujący, dodatkowy uchwyt, ogranicznik głębokości i walizkę z tworzywa sztucznego.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka transportowa
masa	2,3 kg
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	20 mm

maks. prędkość obrotowa na 1. biegu	1200 min ⁻¹
Napięcie w sieci	230 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	8 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. prędkość obrotowa na 2. biegu	3200 min ⁻¹
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalny moment obrotowy	10 Nm
maksymalny moment obrotowy	26 Nm
pobór mocy	800 W
częstotliwość sieciowa	50 Hz
zakres mocowania uchwytu wiertarskiego	1,5 - 13 mm
oznaczenie producenta	SBE 800-2
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	25 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
liczba uderzeń	51200 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarka udarowa