

**metabo****Wyrzynarka akumulatorowa bez akumulatora, typ: ST18L90****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Klasa artykułu	03D

**Opis****Wykonanie:**

Wytrzymała i niezwykle poręczna wyrzynarka akumulatorowa do **precyzyjnych cięć**.

- **Zmienna prędkość skokowa, ruch wahadłowy i głęboko położone, podparte sprężynowo prowadzenie brzeszczotu.**
- **Załączana funkcja wydmuchiwanie wiórów zapewnia dobrą widoczność portu.**
- **Niewielki obwód uchwytu i powierzchnia z okładziną SoftGrip.**

Codzienny pomocnik podczas cięcia: poręczna akumulatorowa wyrzynarka do drewna, 90 mm.

- **Funkcja wydmuchiwanie wiórów zapewnia dobrą widoczność portu.**
- **Możliwość odsysania, zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem.**

**Zalety:**

**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

**w dostawie::**

Bez akumulatora i ładowarki, z króćcem odsysającym, szkłem ochronnym i kluczem 6-kątnym. Wraz z zabezpieczeniem przed zrywaniem wióra.

**wskazówka:**

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

**Opis techniczny**

maks. wibracje wg EN	8,7 m/s <sup>2</sup>
cechy szczególne	niewielki obwód uchwytu
liczba skoków	750 - 3000 min <sup>-1</sup>
ID producenta	ST 18 L 90
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
skok wahadłowy	4-krotny
Napięcie akumulatorów	18 V
wymiana narzędzi bez użycia narzędzi	tak, Metabo Quick
konstrukcja	Kształt prosty
maks. grubość przecinanej stal węglowej	10 mm
oznaczenie producenta	ASTS 18-26 AS
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
cięcie pod kątem	tak
masa	1,9 kg
maks. grubość przecinanego drewna	90 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Piły