



Wiertarkowkrętarka 18 V, wiertarkowkrętarka akumulatorowa, silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybko mocującego 1,5–13, bez akumulatora



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070271 613156850
GTIN	4061792246232
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zabezpieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do precyzyjnej i czulej pracy.**

Zaleta:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Karta danych

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym, bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
nadaje się do materiału	drewniane
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Opakowanie	karton
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1700 min ⁻¹
oznaczenie producenta	BS 18 L BL Q
typowe zastosowanie	Medium
Liczba dołączonych akumulatorów	0
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
Masa bez akumulatorów	0,9 kg
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	28 Nm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu

szybkomocującego
1,5-13, bez akumulatora

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/070271-613156850>
