

metabo**Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: 613155500****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070260 613155500
GTIN	4061792245839
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowe wiertarkowkrętarki z systemem Metabo Quick System i bez niego.**

System Quick oszczędza dużo czasu w przypadku częstych zmian pomiędzy wierceniem a wkręcaniem. W ciągu kilku sekund uchwyt wiertarski z wiertłem jest wymieniany na magazynek z bitami, całkowicie bez użycia narzędzi.

Do wyboru jest **kompletne wyposażenie** z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub **urządzenie bez akcesoriów** w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte **3-letnią gwarancją**, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna **lampa warsztatowa LED** i praktyczny **hak do paska**, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

Zalety:**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski szybko mocujący, 2x akumulator, ładowarka i metaBOX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Masa bez akumulatorów	0,9 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
Opakowanie	Metabox
oznaczenie producenta	BS 18 L BL
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	28 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500 min ⁻¹
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1700 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	2
zakres mocowania uchwytu szybko mocującego	1,5 - 13 mm
typowe zastosowanie	Medium
Rodzaj produktu	Wiertarkokrętarka
USP1	18V
USP2	Zakres mocowania uchwytu szybko mocującego 1,5-13, w METABOX

Akcesoria

AkumulatorLi-Power pojemność akumulatora 2 Ah	073870 2
Ładowarki akumulatorów typ ASC145	073890 ASC145
Ładowarki akumulatorów typ ASC55	073890 ASC55
Ładowarki akumulatorów typ ASC55-8	073890 ASC55-8