

metabo**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem litowojonowym, Typ: 613157500**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070121 613157500
GTIN	4061792245945
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Ponadto wszystkie akumulatory Metabo objęte są 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasne światło robocze LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa o wyjątkowo zwartej konstrukcji do uniwersalnych zastosowań.**
- **Funkcja wiercenia udarowego do wiercenia w murze.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski szybkoobrotowy, 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz metaBox.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

Liczba dołączonych akumulatorów	2
Masa bez akumulatorów	0,9 kg
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
zakres mocowania uchwytu szybkoobrotowego	1,5 - 13 mm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
konstrukcja silnika	bezsztotkowe
liczba uderzeń	25500 min ⁻¹
pojemność akumulatora	2 Ah
oznaczenie producenta	SB 18 L BL
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	65 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	28 Nm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 1700
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 500
typowe zastosowanie	Medium
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	40 mm
maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	13 mm
Napięcie akumulatorów	18 V
Opakowanie	Metabox
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarki udarowe

