

metabo**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z akumulatorem litowo-jonowym, Typ: 602360650**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Klasa artykułu	03D

Opis

Wykonanie:

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 zestawami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Ponadto wszystkie akumulatory Metabo objęte są 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasne światło robocze LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

- **Akumulatorowa wiertarkowkrętarka udarowa o maksymalnej mocy do najcięższych zastosowań.**
- **Możliwość wyboru impulsu do wykręcania zapieczonych śrub i nawiercania gładkich powierzchni.**
- **Precision Stop: elektroniczne sprzęgło momentu obrotowego o zwiększonej precyzji do dokładnej pracy wymagającej wyczucia.**
- **Elektroniczny wyłącznik bezpieczeństwa: brak odrzutu przy blokowaniu wiertła – dla wysokiej ochrony użytkownika.**

Zalety:

100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

W komplecie uchwyt wiertarski szybkomocujący, 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka oraz metaBox.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki zob. nr 073870 – 073890.

Opis techniczny

liczba uderzeń	38000 min ⁻¹
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
typowe zastosowanie	Heavy Duty
maksymalna Ø wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów	18 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
Opakowanie	Metabox
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000
pojemność akumulatora	5,2 Ah
konstrukcja silnika	bezszcotkowe
oznaczenie producenta	SB 18 LTX BL I
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
Masa bez akumulatorów	2,5 kg

Rodzaj produktu

Wiertarko-wkrętarki udarowe

Akcesoria

AkumulatorLi-Power pojemność akumulatora 5,2 Ah

073870 5,2