

**Dmuchawy gorącego powietrza, Typ: 89504****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078321 89504
GTIN	4007841089504
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

**Wysokiej jakości dmuchawa gorącego powietrza prosta HM 2620 E** do zastosowań profesjonalnych. Regulowana elektronicznie z bezstopniową regulacją ilości powietrza.

**Zastosowanie:**

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

**Opis techniczny**

Napięcie w sieci	230 V
częstotliwość sieciowa	50 Hz
wydajność objętościowa powietrza	150 - 500 l/min
temperatura powietrza	50 - 700 °C
masa	840 g
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	2300 W
oznaczenie producenta	HM 2620 E
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza

