



## Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: X6



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	465550 X6
GTIN	7640180531258
Klasa artykułu	47C

### Opis

#### Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy **szklany układ optyczny Leica** w szczególności odpornej na temperaturę i mocnej **obudowie z magnezu**. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Technologia Power Range™ umożliwia pomiary na dystansie **do 150 m bez tablicy celowniczej**. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.

#### Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

#### w dostawie::

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę.

#### wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony, za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 4.3, Apple od iPhone 4s). Łatwe wykonywanie szkiców.

### Opis techniczny

celownik cyfrowy z zoomem	4-krotny
---------------------------	----------

długość	155 mm
Seria	DISTO™
szerokość	68 mm
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa)	tak
dodawanie / odejmowanie	tak
pomiar minimalny / maksymalny	tak
złącze	złącze Bluetooth
masa	230 g
czujnik pochylenia	360 stopni
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
stopień ochrony IP	IP 65
wysokość	25 mm
gwint do statywu	1/4 UNC cal
dokładność pomiaru	±1,0 mm
zasilanie bat.	litowo-jonowy
wywołanie wyników ostatnich pomiarów	tak
pomiar powierzchni i objętości	tak
zasięg	250 m
wielofunkcyjna końcówka	tak
zasilanie energią	Zasilanie akumulatorowe
przełączalny odczyt	mm / cale
klasa lasera wg IEC 825-1	2
Rodzaj produktu	Dalmierz