

**Dmuchawy gorącego powietrza, Typ: 89672****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078321 89672
GTIN	4007841089672
Klasa artykułu	07E

**Opis****Wykonanie:**

Zestaw dmuchawy gorącego powietrza HM 2320 EKF w walizce z tworzywa złożony z:

- dmuchawy gorącego powietrza o kształcie pistoletowym z bezstopniową regulacją wydajności powietrza, pamięcią z czterema programami, cyfrowymi wskaźnikami temperatury i temperatury pozostałej po wyłączeniu z funkcją LOC, obsługa jednoręczna.
- dyszy redukcyjnej 9 mm, dyszy szerokostrumieniowej 50 mm, dyszy reflektorowej, zestawu 100 szt. węży do obkurczania.

**Zastosowanie:**

Do zgrzewania i ponownego kształtowania tworzyw sztucznych, do obkurczania, usuwania farby, lutowania, suszenia, rozmrażania.

**Opis techniczny**

masa	960 g
temperatura powietrza	80 - 650 °C
Napięcie w sieci	230 V
Opakowanie	Walizka transportowa

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
oznaczenie producenta	HM 2320 EKF
wydajność objętościowa powietrza	150 - 500 l/min
wersja	Asortyment
częstotliwość sieciowa	50 Hz
pobór mocy	2300 W
Rodzaj produktu	Dmuchawy gorącego powietrza