

Garant**Zestawy do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75-164 mm, złącze: BT40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237541 BT40
GTIN	4045197608505
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Dla Ø 9,75 – 164 mm, z końcówką wrzeciona nr 237546, wytaczakiem i wyposażeniem w walizce. **Możliwość uzupełnienia** o mostek nr 237560 do Ø 320 mm.

Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.

Zastosowanie:

do wytaczaków z Ø chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Wytaczaki i uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typ **CC..0602**.

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237546 BT40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

nr 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); nr 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 mostek: nr 237647 do rozszerzenia Ø 86 – 164 mm.

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 i nr 237696.

Opis techniczny

złącze	BT40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Wytaczaki	237634
Uchwyt płytek skrawających dla mostków Typ 06	237564 06
Regulowany wytaczak	237640
Mostek	237647
Regulowany wytaczak	237642
Wytaczaki	237632
Głowica wytaczadłaØ 9,75 – 320 mm złącze BT40	237546 BT40
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Wytaczaki	237630
Wytaczaki	237636
Zestaw bez uchwytuØ 9,75-164 mm	237569