

Garant**System do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75–101,1 mm, złącze: ER40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237512 ER40
GTIN	4045197608567
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie do wytaczania ER dokładnego może zostać bezpośrednio zamocowane w uchwycie typu ER do tulejek zaciskowych ER40.

Zastosowanie:

do wytaczaków z chwytu Ø 16 mm i z uchwytem płytek skrawających.

Możliwość powiększenia zakresu przez zastosowanie adaptera i uchwytu do płytek skrawających do Ø 152,1 mm.

Dokładność dosuwu na średnicy o 0,01 mm / 0,002 mm przy użyciu noniusza.

Wytaczaki z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu **CC..0602**.

Uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu **CC..09T3**.

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237513 ER40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø wytaczaka 9,75–20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 Ø wytaczaka 19,75–30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 Ø wytaczaka 29,75–48,1 mm (85 mm);

nr 237642 Ø wytaczaka 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 płytka skrawająca: nr 237645 do Ø 87,75–101,1 mm (z adapterem nr 237534 do Ø 114,1 mm).

po 1 płytce skrawającej: nr 260052 wielk. CU7010 (lub użyć CC..0602);

nr 260058 wielk. CU7010 (lub użyć CC..09T3).

Część zamienna:

do nr 237630-237642: śruba do płytki skrawającej nr 219830.

Do nr 237645; 237531; 237532: śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie \varnothing od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).

Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie \varnothing od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534). W cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy $\pm 20^\circ$!

Opis techniczny

złącze	ER40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Regulowany wytaczak	237642
Oprawki do pytek skrawających	237645
Głowica wytaczadła precyzyjnego \varnothing 9,75-152,1 mm złącze ER40	237513 ER40
Wytaczaki	237630
CC.T 09T304 Gatunek CU7010	260058 CU7010
Regulowany wytaczak	237640
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Wytaczaki	237634
Zestaw bez uchwytu \varnothing 9,75–101,1 mm	237539