

**Płytko skrawająca KOMET® Unisix®, BK2730, oznaczenie typu W29: 42-200****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237080 42-200
GTIN	4047109101050
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 080404

posuw f w stali < 900 N/mm²: 0,16 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	42-200
posuw f w stali < 900 N/mm ²	0,16 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 080404
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Gatunek	BK2730
typ	INOX

Materiał ostrza

HM