

Garant**System do wytaczania precyzyjnego Ø 9,75–101,1 mm, złącze: HW63****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237512 HW63
GTIN	4045197608574
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

Narzędzie do wytaczania ER dokładnego może zostać bezpośrednio zamocowane w uchwycie typu ER do tulejek zaciskowych ER40.

Zastosowanie:

do wytaczaków z chwytu Ø 16 mm i z uchwytem płytek skrawających.

Możliwość powiększenia zakresu przez zastosowanie adaptera i uchwytu do płytek skrawających do Ø 152,1 mm.

Dokładność dosuwu na średnicy o 0,01 mm / 0,002 mm przy użyciu noniusza.

Wytaczaki z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu **CC..0602**.

Uchwyty płytek skrawających z odpowiednią płytką skrawającą ISO typu **CC..09T3**.

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237513 HW63

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 Ø wytaczaka 9,75–20,1 mm (30 mm);

Nr. 237634 Ø wytaczaka 19,75–30,1 mm (72 mm);

Nr. 237640 Ø wytaczaka 29,75–48,1 mm (85 mm);

nr 237642 Ø wytaczaka 47,75–88,1 mm (85 mm).

1 płytka skrawająca: nr 237645 do Ø 87,75–101,1 mm (z adapterem nr 237534 do Ø 114,1 mm).

po 1 płytce skrawającej: nr 260052 wielk. CU7010 (lub użyć CC..0602);

nr 260058 wielk. CU7010 (lub użyć CC..09T3).

Część zamienna:

do nr 237630-237642: śruba do płytki skrawającej nr 219830.

Do nr 237645; 237531; 237532: śruba do płytek skrawających nr 219805.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237531 do rozszerzenia w zakresie \varnothing od 105,75– 119,1 mm (do 132,1 z adapterem 237534).

Uchwyt płytek skrawających 237532 do rozszerzenia w zakresie \varnothing od 125,75– 139,1 mm (do 152,1 z adapterem 237534).

Opis techniczny

złącze	HW63
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Wytaczaki	237630
Regulowany wytaczak	237642
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
CC.T 09T304 Gatunek CU7010	260058 CU7010
Oprawki do pytek skrawających	237645
Głowica wytaczadła precyzyjnego \varnothing 9,75-152,1 mm złącze HW63	237513 HW63
Regulowany wytaczak	237640
Wytaczaki	237634
Zestaw bez uchwytu \varnothing 9,75–101,1 mm	237539