

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK8425, oznaczenie typu W29: 10-130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Klasa artykułu	24T

Opis**Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650

wskazówka:**Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,08 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	10-130
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,08 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki

Gatunek	BK8425
typ	INOX
Materiał ostrza 	HM