

**Garant****DC.T 11T304, Gatunek: CB7010****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260462 CB7010
GTIN	4045197669605
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T304 CB7010 Gatunek: CB7010

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 90 - 240 m/min**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	P
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	70 - 180 m/min
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 2 mm
Łamacz wiórów	SM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 240 m/min

Zastosowanie dodatkowe	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	CB7010
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	Cermetal
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia