

Garant**Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø DC m7: 39,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	234005 39,5
GTIN	4045197696892
Klasa artykułu	21S

Opis**Wykonanie:**

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Zapewniają maksymalną wydajność i dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

Użycie, tekst reklamowy:

Z płytkami skrawającymi nr GG2340–GG2389.

Pasuje do:

Płytki skrawające SOGX 130511.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	120 mm
Ø chwytu D _s	40 mm
Liczba ostrzy Z	1
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 130511
śruby mocujące	239700 20IP (6,3 Nm)

Długość chwytu L_s	68 mm
Seria	Power Drill
\varnothing nomin. D	39,5
Maks. limit przestawiania $V_{maks.}$	0,25 mm
Długość wysięgu L_A	148 mm
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6535
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6640
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB630
Rodzaj płytek skrawających do ostrzy wewnętrznych	HB6810
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do chwyt	3×D ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo barytkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus10 -elem. napęd 20IP	239700 20IP
Bit PrecisionBit do śrub Torx Plus®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx-Plus® 20IP	674252 20IP
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
	659874 50

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600