

Pętle zaciskowe, zielone, 2000 kg, długość użytkowa: 0,5m**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086255 0,5
GTIN	8718126206740
Klasa artykułu	08Z

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj wytrzymałe pętle pasowe (EN 1492-2) o powłoce odpornej na przetarcie, bez szwu.

Zastosowanie:

Do podnoszenia i przemieszczania ładunków.

wskazówka:

Dostawa obejmuje pętle o następujących nośnościach: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

Opis techniczny

długość użytkowa	0,5 m
długość obwodu pętli	1 m
Szerokość pasa pętli	48 mm
Nośność pojedyncza bezpośrednia, WLL	2000 kg
Nośność bezpośrednia sznurowana, WLL	1600 kg
Nośność podwójnego zawiesia WLL do 7°	4000 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 7° – 45°	2800 kg
Nośność podwójnego zawieszenia WLL 45° – 60°	2000 kg
Rodzaj produktu	Pętla okrągła