

**Akumulatorowa wiertarka udarowa bez akumulatora, Typ: 602360650****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Klasa artykułu	03D

Opis**Wykonanie:****Akumulatorowa wiertarka udarowa z bezszczotkowym silnikiem i przekładnią dwubiegową.**

Do wyboru jest kompletne wyposażenie z 2 pakietami akumulatorów, ładowarką i solidną walizką z tworzywa sztucznego lub urządzenie bez akcesoriów w pudełku – o ile klient ma już akumulatory. Rzecz jasna zestawy akumulatorów i ładowarki można również zakupić oddzielnie. Nawiasem mówiąc, wszystkie akumulatory Metabo są objęte 3-letnią gwarancją, niezależnie od liczby cykli ładowania.

Dodatkowe detale, takie jak jasna lampa warsztatowa LED i praktyczny hak do paska, zapewniają jeszcze większy komfort pracy.

Zalety:**100% kompatybilności akumulatorów – teraz także niezależnie od producenta.**

Wszystkie urządzenia 18 V i pakiety akumulatorów partnerów CAS są ze sobą w 100% kompatybilne. CAS oznacza „Cordless Alliance System”.

w dostawie::

Z wiertarskim uchwytem szybkowymiennym i bez akumulatora, ładowarką i walizką transportową.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory i ładowarki można znaleźć pod numerem 073870 – 073890.

Opis techniczny

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Liczba dołączonych akumulatorów	0
konstrukcja silnika	bezczotkowe
Opakowanie	Metabox

Karta danych

maksymalna \varnothing wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie	16 mm
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 550
Prędkość obrotowa na biegu jałowym	0 - 2000
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
oznaczenie producenta	SB 18 LTX BL I
typowe zastosowanie	Heavy Duty
liczba uderzeń	38000 min ⁻¹
Napięcie akumulatorów	18 V
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 mm
Masa bez akumulatorów	2,5 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	130 Nm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	65 Nm
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarki udarowe