



Wiertła z płytkami skrawającymi GARANT Power Drill chwyt uniwersalny, 3xD, Ø D: 40,5 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	234005 40,5
GTIN	4045197696915
Klasa artykułu	21S

Opis

Wykonanie:

Spiralne kanały chłodzące zapewniają wysoką sztywność, ponieważ rdzeń wiertła nie ulega osłabieniu.

tolerancja otworu: -0,1 / +0,3 mm

Opis:

Wiertła GARANT Power Drill zapewniają dużą wydajność i wysoką dokładność. Również w trudnych warunkach wiercenia do 5xD.

Zastosowanie:

Z płytkami skrawającymi nr 234030–234098.

wskazówka:

Inne wymiary pośrednie o wymiarach 1/10 dostępne na zamówienie.

Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do: 3xD

chwyt: ISO 9766

zastosowanie wiertel: warunkowo nawiercanie centrujące

zastosowanie wiertel: warunkowo baryłkowy

zastosowanie wiertel: warunkowo wiercenie poprzeczne

zastosowanie wiertel: warunkowo wiercenie pakietowe

do Ø calowej: 1 19/32 cal

Długość wysięgu L_A : 152 mm

Ø chwytu D_s : 40 mm

Długość chwytu L_s : 68 mm

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: SOGX 130511

śruby mocujące: 239700_20IP (6,3 Nm)

Opis techniczny

Liczba ostrzy Z	2
Ø chwytu D _s	40 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGX 130511
śruby mocujące	239700_20IP (6,3 Nm)
długość użytkowa L _N	123 mm
Długość wysięgu L _A	152 mm
Długość chwytu L _s	68 mm
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia	123 mm
Seria	Wiertła z płytkami skrawającymi
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	40,5
do Ø calowej	1 19/32 cal
kąt wierzchołkowy	180 stopni
Głębokość wiercenia dla wiertel z płytkami skrawającymi do	3×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertel	warunkowo nawiercanie centrujące
zastosowanie wiertel	warunkowo baryłkowy
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie pakietowe
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 20IP	239700 20IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cN·m	659906 1600

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Grot dla wkrętów Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus®
20IP

674252 20IP