

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, prawe, Wielkość płytki: 10mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274138 10 |
| GTIN | 4067263118541 |
| Klasa artykułu | 21U |

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

Opis techniczny

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| śruby mocujące | 269028 1 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.X 1003 |
| śruba do płytki podporowej | 269013 2 |
| płytki podporowa | 269005 11 |
| $t_{maks.}$ | 60 mm |
| rodzaj zastosowania | prawe |
| chłodzenie wewnętrzne | nie |
| możliwość wcinania osiowego | nie |
| Rodzaj produktu | Szable do wykrawania |

