

Garant**Uchwyty płytek skrawających Heavy-Duty, promieniowe, prawe, Wielkość płytki: 12mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	274138 12
GTIN	4067263118558
Klasa artykułu	21U

Opis**Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

Zastosowanie:

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274004 lub alternatywnie z adapterem nr 274003 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

Ważne:

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

Opis techniczny

$t_{maks.}$	70 mm
śruby mocujące	269028 2
śruba do płytki podporowej	269013 2
pasująca wymienna płytka skrawająca	RC.X 1204
płytki podporowa	269005 10
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	nie
Rodzaj produktu	Szable do wykrawania

